

İzolasyon rakoru, Flexcon genişleme tankının hala doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını (ön basınç) ya da değiştirilmesi gerekip gerekmediğini hızla ve kolayca kontrol etmeyi mümkün kılmaktadır.





### Avantajları

- Doğru aletler ile montajı kolaydır; ardından bileşenleri elle vidalamanız yeterlidir.
- Basıncı serbest bırakmak ya da boşaltmak zorunda kalmadan tankı değiştirmenize olanak sağlar.
- Bir Flexcon tankın bakımını yaparken önemli miktarda zaman tasarrufu sağlar.

### Teknik Özellikler

- Malzemeler: Pirinç.
- 50'ye kadar olan glikol çözeltileri için uygundur.
- Min./maks. çalışma sıcaklığı: -10 °C / 90 °C.
- Min./maks. çalışma basıncı: 0 / 10 bar.



Tip	Bağlantı		Boyutlar		Sipariş Kodu
	A	B			
Flexfast 3/4	R 3/4"	G 3/4" F	68	1	27920

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Flexfast ADSK](#)[Flexfast DWG](#)[Flexfast IPT](#)[Flexfast STEP](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14

E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)

I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)